

# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1

Cód. do item: 1537011

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	175 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.25 Nm
Torque transmissível	9.5 Nm
Peso do produto	2540 g
Código da interface do atuador	D40B
Código da interface motor In	52B 52C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS