


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-D60-60H-120

Cód. do item: 1542264

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	799 kgmm <sup>2</sup>
Torque sem carga	0.3 Nm
Torque transmissível	25 Nm
Peso do produto	5240 g
Código da interface do atuador	D60B
Código da interface motor In	60H
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS