

Cilindro compacto ADVU-50- -P-A-S6

Cód. do item: 156036

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 1 mm...300 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 50 mm |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Rosca da haste | Rosca fêmea |
| Estrutura | Êmbolo Haste |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Variantes | Vedações resistentes a calor máx. 120 °C |
| Pressão operacional | 0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar 11.6 psi...145 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/control | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...120 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.64 J |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 1057 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 1178 N |
| Cargas móveis com curso de 0 mm | 112 g |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 16 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 560 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 72 g |
| Tipo de fixação | alternativo: com orifício de passagem Com acessórios |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Material do parafuso de ligação | Aço galvanizado |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material das vedações dinâmicas | FPM |

| Característica | Valor |
|-------------------------------|------------------|
| Material da haste | aço de alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio |