


Amortecedor de impacto YSRW-5-8

Cód. do item: 191192

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	5
Curso	8 mm
Amortecimento	Autoajustável Curva característica suave
Posição de instalação	Indiferente
Deteção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	2 m/s
Tempo de retorno a temperatura ambiente	0.2 s
Tempo de retorno com temperatura ambiente mínima	1 s
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Curso de amortecimento	8 mm
Força de impacto máx.	200 N
Absorção máx. de energia por curso	1.3 J
Absorção máx. de energia por hora	10000 J
Energia residual máx.	0.01 J
Força de retorno	0.9 N
Força mínima de inserção	7.5 N
Peso do produto	8 g
Faixa de massa	2 kg
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço de alta liga
Material da haste	aço de alta liga