


Amortecedor de impacto YSRW-16-26

Cód. do item: 191197

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Curso	26 mm
Amortecimento	Autoajustável Curva característica suave
Posição de instalação	Indiferente
Deteção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	3 m/s
Tempo de retorno a temperatura ambiente	0.3 s
Tempo de retorno com temperatura ambiente mínima	1 s
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Curso de amortecimento	26 mm
Força de impacto máx.	2000 N
Absorção máx. de energia por curso	35 J
Absorção máx. de energia por hora	68000 J
Energia residual máx.	0.16 J
Força de retorno	6 N
Força mínima de inserção	60 N
Peso do produto	190 g
Faixa de massa	50 kg
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço galvanizado
Material da haste	aço de alta liga