

# Atuador compacto AEVUZ-40- -A-P-A

Cód. do item: 156485

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 mm...25 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação Puxando
Rosca da haste	Rosca macho
Estrutura	Êmbolo Haste
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Variantes	haste simples
Pressão operacional	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar 11.6 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/control	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de impacto nas posições finais	0.52 J
Força teórica a 6 bar, avanço	636 N
Cargas móveis com curso de 0 mm	63 g
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	9 g
Peso básico com curso de 0 mm	433 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	59 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Conexão pneumática	G1/8
Material do parafuso de ligação	Aço galvanizado
Material da tampa	Liga de alumínio
Material das vedações dinâmicas	NBR TPE-U(PU)

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material da haste	aço de alta liga
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio