



Gerador de vácuo VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Cód. do item: 193619

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensão nominal do bico de venturi | 0.45 mm |
| Largura do módulo | 14 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Característica do ejetor | alta corrente de volume de aspiração Inline |
| Estrutura | Formato em T |
| Pressão operacional para vazão máx. de sucção | 6 bar |
| Pressão operacional | 1 bar...8 bar |
| Pressão de operação nominal | 6 bar |
| Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera | 12 l/min |
| Tempo de pressurização com pressão operacional nominal | 1.57 s |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento lubrificado não admissível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 0 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Torque de aperto máx. | 0.5 Nm |
| Peso do produto | 22 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | QS-6 |
| Conexão pneumática 3 | QS-6 |
| Conexão do vácuo | QS-6 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR |
| Material do bocal fêmea | POM |
| Material corpo | Reforçado com POM |
| Material do bico aspersor | Liga de alumínio |
| Material do conector roscado | Latão Niquelado |