

Atuador compacto AEVU-16-15-P-A

Cód. do item: 156937

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 15 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 16 mm |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Funcionamento | simples ação avanço por mola |
| Rosca da haste | Rosca fêmea |
| Estrutura | Êmbolo Haste |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Variantes | haste simples |
| Pressão operacional | 0.13 MPa...1 MPa 1.3 bar...10 bar 18.85 psi...145 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.1 J |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 111 N |
| Cargas móveis com curso de 0 mm | 12 g |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 4 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 89 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 15 g |
| Tipo de fixação | alternativo: com orifício de passagem Com acessórios |
| Conexão pneumática | M5 |
| Material do parafuso de ligação | Aço inoxidável de alta liga |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material das vedações dinâmicas | NBR TPE-U(PU) |

| Característica | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio |