


Válvula solenoide CDVI5.0-MT2H-5/3GS

Cód. do item: 196651

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 fechado
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	650 l/min
Conexão de trabalho pneumática	Placa de montagem
Tensão de alimentação	24 V CC
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	5 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	externa
Sentido da vazão	Reversível
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação, pelo menos 1/mês
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Valor b	0.5
Valor C	2.55 l/sbar
Tempo de comutação desligado	25 ms
Tempo de acionamento ligado	12 ms
Tempo de comutação em	17 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	210 g
Tipo de fixação	Parafusável
Conexão do escape de piloto 82/84	Placa de conexão

Característica	Valor
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Conexão pneumática 2	Placa de conexão
Conexão pneumática 3	Placa de conexão
Conexão pneumática 4	Placa de montagem
Conexão pneumática 5	Placa de montagem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR TPE-O
Material corpo	Alumínio em fundição injetada