

Amortecedor de impacto YSR-32-60-C

Cód. do item: 160274

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso	60 mm
Amortecimento	Autoajustável
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	3 m/s
Tempo de retorno a temperatura ambiente	0.5 s
Tempo de retorno com temperatura ambiente mínima	1 s
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Curso de amortecimento	60 mm
Força de impacto máx.	6000 N
Absorção máx. de energia por curso	380 J
Absorção máx. de energia por hora	220000 J
Energia residual máx.	2 J
Força de retorno	20 N
Força mínima de inserção	160 N
Peso do produto	1220 g
Faixa de massa	400 kg
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço galvanizado
Material da haste	aço de alta liga