

Cilindro normalizado DSBG-200-320-P-N3

Cód. do item: 2537458

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	320 mm
Diâmetro do êmbolo	200 mm
Terminação da haste	M36x2
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 15552
Rosca da haste	Rosca macho
Estrutura	Êmbolo Haste Tirante Camisa do atuador
Variantes	haste simples
Pressão operacional	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força de impacto nas posições finais	4.8 J
Força teórica a 6 bar, retorno	18096 N
Força teórica a 6 bar, avanço	18850 N
Cargas móveis	8452 g
Cargas móveis com curso de 0 mm	5348 g
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	97 g
Peso do produto	23365 g
Peso básico com curso de 0 mm	15493 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	246 g
Tipo de fixação	alternativo: Com rosca fêmea Com acessórios

Característica	Valor
Conexão pneumática	G3/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido, revestido
Material de vedação do êmbolo	NBR
Material êmbolo	Alumínio fundido
Material da haste	aço de alta liga
Material do anel limpador da haste	NBR
Material vedação do amortecedor	TPE-U(PU)
Material do êmbolo do amortecedor	POM
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio forjado, anodizado liso
Material da porca	Aço galvanizado
Material do mancal	Composto de metal-polímero
Material da porca colar	Aço, galvanizado
Material do tirante	Aço de alta liga