

# Atuador rotativo ERMO-12-ST-E

Cód. do item: 3008525

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Estrutura	atuador rotativo eletromecânico com engrenagem integrada
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Ângulo de rotação	sem fim
Relação de redução	9:1
Torque nominal	0.15 Nm
Velocidade de rotação nominal	100 1/min
Velocidade máxima a 90°	200 1/min
Força de impacto nas posições finais	0.00002 J
Folga	0.2 deg
Repetibilidade	±0,05 °
Força axial máx.	180 N
Força radial máxima	200 N
Momento de inércia permitido	0.0003 kgm <sup>2</sup>
Peso do produto	475 g
Ângulo de passo na fase completa	1.8 deg
Tolerância do ângulo de passo	±5 %
Momento de inércia JO	0.0079 kgcm <sup>2</sup>
Tempo de ativação	100%
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Corrente nominal do motor	0.8 A
Grau de proteção de isolamento	B
Tipo de motor	Motor de passo
Sistema de medição de posição	Encoder incremental
Interface do sensor de posição do rotor	RS422 TTL canais AB + índice zero
Princípio de medição do sistema de medição de posição	óptico
Tecnologia de conexão elétrica	Conector macho
Certificação	Marca RCM
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	60 mm
Código da interface de base	E8-35
Grau de proteção	IP40
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Umidade relativa do ar	0 - 85% sem condensação
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material corpo	Liga de alumínio anodizado