

Eixo de fuso EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Cód. do item: 3013391

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	400 mm
Tamanho	70
Curso reserva	0 mm
Diâmetro do fuso	12 mm
Passo do fuso	10 mm/U
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Eixo linear eletromecânico com fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de fuso	Fuso de esferas recirculantes
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade máxima	0.5 m/s...0.75 m/s
Repetibilidade	±0,02 mm
Tempo de ativação	100%
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau lx	419000 mm ⁴
Torques superficiais 2º grau ly	578000 mm ⁴
Torques superficiais 2º grau lz	419000 mm ⁴
Força máx. Fy	1850 N
Força máx. Fz	1850 N
Torque máximo Mx	16 Nm
Força radial máxima no eixo de acionamento	220 N
Força de avanço máx. Fx	400 N
Momento de inércia de torsão It	88000 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	0.142 kgcm ²
Constante de avanço	10 mm/U
Material do cabeçote traseiro	Liga de alumínio anodizado

Característica	Valor
Material do compensador de momento	Liga de alumínio Anodizado
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa do acionamento	Liga de alumínio anodizado
Material da guia do carro	Aço
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio anodizado
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço