

Ventosa com adaptador ESS-80-GT-G1/4-I

Cód. do item: 525984

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	7.5 mm
Raio mínimo da ferramenta	100 mm
Diâmetro nominal	5.5 mm
Diâmetro da ventosa	80 mm
Volume de sucção	28.6 cm ³
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Redondo, formato de sino
Formato de ventosa	Redondo profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão de operação nominal	-0.7 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de remoção a 70% de vácuo	245 N
Força de retenção sob pressão de operação nominal	245 N
Torque de aperto máx. rosca de fixação	11 Nm
Força transversal sob pressão de operação nominal	99 N
Peso do produto	61 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	Vulkollan