


# Módulo de derivação MS4N-FRM

Cód. do item: 527704

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Indicador óptico por pressão	G1/4 preparado G1/8 preparado Com sensor de pressão com manômetro
Pressão operacional	0 bar...14 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	1200 l/min...4600 l/min
Vazão nominal padrão da saída para cima	500 l/min...1600 l/min
Vazão nominal padrão da saída para baixo	500 l/min...1700 l/min
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	165 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada