


# Cilindro normalizado DSBF-C-...-125- -

Cód. do item: 1755169

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 mm...2800 mm
Diâmetro do êmbolo	125 mm
Terminação da haste	M27x2 M16
Conforme a norma	ISO 15552
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados amortecimento de posição final pneumático autoajustável amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 15552
Rosca da haste	Rosca macho Rosca fêmea
Estrutura	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Variantes	Para marcha a seco Alta resistência a substâncias químicas Anel raspador duro Rosca exterior da haste prolongada Rosca fêmea na haste Haste prolongada Movimento lento constante Haste passante Vedações resistentes a calor máx. 120 °C Faixa de temperatura 0 a + 150 °C Faixa de temperatura -40 a + 80 °C
Pressão operacional	0.005 MPa...1 MPa 0.05 bar...10 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Força de impacto nas posições finais	1.65 J...3.3 J
Curso de amortecimento	44 mm...45 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	6881 N
Força teórica a 6 bar, avanço	6681 N...7363 N
Suplemento de peso por extensão de haste de 10 mm	63 g
Suplemento de peso por extensão de rosca de haste de 10 mm	41 g
Tipo de fixação	alternativo: Com rosca fêmea Com acessórios
Conexão pneumática	G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido, revestido
Material de vedação do êmbolo	FPM TPE-U(PU)
Material êmbolo	Liga de alumínio
Material da haste	aço inoxidável de alta liga, cromado rígido Aço inoxidável de alta liga
Material do anel limpador da haste	FPM PE TPE-U(PU)
Material vedação do amortecedor	FPM TPE-U(PU)
Material do êmbolo do amortecedor	Alumínio POM
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material da porca	Aço inoxidável de alta liga
Material do anel raspador da haste	Reforçado com PTFE
Material do mancal	Bronze
Material do parafuso de ligação	Aço galvanizado