

Grampo linear/rotativo CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8

Cód. do item: 535490

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso total	38 mm
Diâmetro do êmbolo	32 mm
Terminação da haste	M8
Ângulo de rotação	90 graus +/- 2 graus
Curso de fixação	20 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Direção de articulação	à direita
Variantes	Proteção contra respingos de solda Proteção contra pó
Pressão operacional	2 bar...10 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de aperto efetiva com 2 bar	111 N
Força de aperto efetiva com 4 bar	216 N
Força de aperto efetiva a 6 bar	313 N
Torque de aperto máx. do parafuso de fixação	24 Nm
Força teórica de aperto a 6 bar	362 N
Peso do produto	785 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com rosca fêmea Com acessórios
Conexão pneumática	G1/8

Característica	Valor
Material do anel raspador	PPS
Material do parafuso de ligação	Aço galvanizado
Material da tampa	Liga de alumínio Revestido
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da haste	revestido Aço inoxidável de alta liga
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio Anodizado