


Filtro MS12-LF-G-EUV

Cód. do item: 537151

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	totalmente automático manual sem trava
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Quantidade máx. de condensado	400 cm ³
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Vazão nominal padrão	12500 l/min...16000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Parâmetro de vida útil	1000 hrs
Peso do produto	7000 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material da tampa	PA
Material vedações	NBR
Material do filtro	Bronze sinterizado
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PC