

Amortecedor de impacto YSRW-8-14

Cód. do item: 191194

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Curso	14 mm
Amortecimento	Autoajustável Curva característica suave
Posição de instalação	Indiferente
Deteção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	3 m/s
Tempo de retorno a temperatura ambiente	0.2 s
Tempo de retorno com temperatura ambiente mínima	1 s
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Curso de amortecimento	14 mm
Força de impacto máx.	500 N
Absorção máx. de energia por curso	4 J
Absorção máx. de energia por hora	21000 J
Energia residual máx.	0.02 J
Força de retorno	2.5 N
Força mínima de inserção	18 N
Peso do produto	34 g
Faixa de massa	10 kg
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço de alta liga
Material da haste	aço de alta liga