


# Reservatório de ar comprimido VZS-20-B

Cód. do item: 192161

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	20 l
Posição de instalação	Dreno para baixo
Norma correspondente	EN 286-1
Pressão operacional	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretriz de reservatórios de pressão simples da UE
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Nitrogênio
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Torque de aperto máx. rosca de conexão	130 Nm
Torque de aperto máx. dreno de condensado	27 Nm
Peso do produto	9000 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão de separação de condensado	G3/8
Conexão pneumática	G1
Material do reservatório de ar comprimido	Revestido de pó de aço