

Gerador de vácuo VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5

Cód. do item: 193585

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	1.4 mm
Largura do módulo	18 mm
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	alta corrente de volume de aspiração Padrão
Estrutura	Formato em T
Pressão operacional para vazão máx. de sucção	8 bar
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão de operação nominal	6 bar
Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera	90 l/min
Tempo de pressurização com pressão operacional nominal	0.25 s
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0.5 Nm
Peso do produto	36 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Material da rosca de conexão	Liga de alumínio anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do bocal fêmea	POM
Material corpo	Reforçado com POM
Material do bico aspersor	Liga de alumínio