

# Atuador semi-rotativo DAPS-0060-090-RS1-F0507-CR

Cód. do item: 552883

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do atuador elétrico	0060
Diagrama de orifícios de flange	F05 F07
Ângulo de rotação	90 deg
Profundidade da conexão do eixo	16.3 mm
Conexão da válvula conforme a norma	ISO 5211
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação
Estrutura	Cinemática do elemento de fixação
Detecção de posição	sem
Direção de fechamento	Fechando à direita
A conexão da válvula corresponde à norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Nível de integridade de segurança (SIL)	Até SIL 2 High Demand mode até SIL 2 Low Demand mode
Pressão de conexão para resistência de mola	0.28 MPa 2.8 bar
Pressão operacional	0.28 MPa...0.84 MPa 2.8 bar...8.4 bar
Pressão de operação nominal	0.56 MPa 5.6 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Órgão certificador	TÜV Nord 212170801
Categoria ATEX gás	II 2G
Categoria ATEX Poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a ignição para gás	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambiente Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Torque de autoalinhamento da mola no ângulo de rotação 0°	20 Nm
Torque de autoalinhamento da mola no ângulo de rotação 50°	15 Nm
Torque de autoalinhamento da mola no ângulo de rotação 90°	30 Nm
Resistência da mola	1
Consumo de ar a 6 bar por ciclo 0°, ângulo de rotação nominal de 0°	2.31 l
Peso do produto	4500 g
Conexão do eixo	T14
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de alta liga
Número de material da tampa	1.4408
Material vedações	FPM NBR PUR
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Número do material do corpo	1.4408
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material eixo	Aço inoxidável de alta liga
Número do material do eixo	1.4301