

Terminal CPX

Cód. do item: 197330

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Acionamento elétrico	Fieldbus Comando integrado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Grau de proteção	IP65 IP67
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX) em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentos EX do Reino Unido conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Proteção contra explosão	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (RU) Zona 2 (UKEX)
Categoria ATEX gás	II 3G
Certificação de proteção Ex de fora da UE	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Tipo de proteção contra a ignição para gás	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambiente Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Indicações LED	Status do Bus Status de canal Status do módulo Status do sistema
Diagnóstico	Memória de diagnóstico Diagnóstico orientado a canal e módulo Subtensão dos módulos
Capacidade máxima de endereços, entradas	64 Byte
Capacidade máxima de endereços, saídas	64 Byte

Característica	Valor
Parametrização	Comportamento de diagnóstico Reação Failsafe Forçamento dos canais Configuração do sinal
Tempo de ciclo interno	< 1 ms
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Alimentação de tensão máxima	16 A