

# Servomotor EMME-AS-80-M-LS-ASB

Cód. do item: 2093170

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Norma correspondente	IEC 60034
Grau de proteção de isolamento	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Grau de proteção	IP21
Tecnologia de conexão elétrica	Conector macho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV Conforme diretiva de baixa tensão da UE em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Tensão nominal de trabalho CC	360 V
Tensão nominal CC	360 V
Tipo de comutação do enrolamento	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	3
Torque estático	3.5 Nm
Torque nominal	3.2 Nm
Torque de pico	14 Nm
Velocidade de rotação nominal	3000 1/min
Máx. rotação	4627 1/min
Potência nominal do motor	1000 W
Corrente permanente em repouso	3.9 A
Corrente nominal do motor	3.7 A
Corrente de pico	15.6 A
Constante do motor	0.865 Nm/A

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Constante de tensão fase-fase	55 mVmin
Resistência do enrolamento fase-fase	2.8 Ohm
Indutância do enrolamento fase-fase	7.43 mH
Momento de inércia de saída geral	2.2 kgcm <sup>2</sup>
Peso do produto	4350 g
Capacidade de carga axial admissível	72 N
Capacidade de carga radial admissível	360 N
Sistema de medição de posição	Encoder absoluto, single turn
Interface do sensor de posição do rotor	HIPERFACE®
Princípio de medição do sistema de medição de posição	capacitivo
Sistema de medição de posição de períodos seno/cosseno por rotação	16
Sistema de medição de posição, resolução padrão	12 bit
Sistema de medição de posição, precisão angular padrão	20 arcmin
Torque de retenção do freio	4.5 Nm
Tensão de alimentação CC freio	24 V
Potência consumida do freio	12 W
Momento de inércia do freio	0.222 kgcm <sup>2</sup>
Ciclos de comutação do freio de parada	5 milhões de acionamentos, desprezando o atrito
MTTF, subcomponente	797 Jahre, dispositivo de parada
MTTFd, subcomponente	340 Jahre, sistema de medição de posição
Eficiência energética	ENEFF (CN) / Classe 2