

Cilindro normalizado DSBG-160-250-P-N3

Cód. do item: 2536755

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 250 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 160 mm |
| Terminação da haste | M36x2 |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Norma correspondente | ISO 15552 |
| Rosca da haste | Rosca macho |
| Estrutura | Êmbolo Haste Tirante Camisa do atuador |
| Variantes | haste simples |
| Pressão operacional | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 3.3 J |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 11310 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 12064 N |
| Cargas móveis | 6717 g |
| Cargas móveis com curso de 0 mm | 4292 g |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 97 g |
| Peso do produto | 16951 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 11751 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 208 g |
| Tipo de fixação | alternativo: Com rosca fêmea Com acessórios |

| Característica | Valor |
|------------------------------------|--|
| Conexão pneumática | G3/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Alumínio fundido, revestido |
| Material de vedação do êmbolo | NBR |
| Material êmbolo | Alumínio fundido |
| Material da haste | aço de alta liga |
| Material do anel limpador da haste | NBR |
| Material vedação do amortecedor | TPE-U(PU) |
| Material do êmbolo do amortecedor | POM |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio forjado, anodizado liso |
| Material da porca | Aço galvanizado |
| Material do mancal | Composto de metal-polímero |
| Material da porca colar | Aço, galvanizado |
| Material do tirante | Aço de alta liga |