


# Manipulador cartesiano EXCM-40-

Cód. do item: 3741955

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso do eixo X	200 mm...2000 mm
Curso do eixo Y	200 mm...1000 mm
Posição de instalação	Horizontal
Estrutura	Manipulador cartesiano
Tipo de motor	Motor de passo
Pressão operacional	8 bar
Aceleração máx. admissível, mecânica pura	20 m/s <sup>2</sup>
Aceleração máx., horizontal	5 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máx. permitida, mecânica simples	2 m/s
Velocidade máxima, horizontal	1 m/s
Repetibilidade	±0,1 mm
Tempo de ativação	100%
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de máquinas da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para máquinas
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90% sem condensação
Nível de ruído	65 dB(A)
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Carga nominal com dinâmica máxima	4 kg
Tipo de fixação	com kit de montagem com kit de ajustes com elemento de fixação auxiliar
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS