

Válvula de esfera VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16

Cód. do item: 4745224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de esfera de 2 vias com manivela
Tipo de acionamento	Mecânico
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de montagem	2 1/2 NPT

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	Sentido da ranhura = sentido de vazão
Diâmetro interno	63 mm
Diâmetro nominal DN	65
Função de válvula	2/2
Sentido da vazão	Reversível
Pressão nominal válvula PN	63
Torque de ruptura na diferença de pressão nominal da válvula PN	60 Nm
Conforme a norma	ASME B1.20.1
Meio	Vapor Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes Água líquidos neutros
Temperatura do meio	-20 °C...200 °C
Fluxo Kv	684 m³/h
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material corpo	Fundição de aço inoxidável
Número do material do corpo	1.4408
Material vedação do assento	PTFE
Material vedações	PTFE
Material da esfera	aço inoxidável de alta liga
Número do material da esfera	1.4401
Material eixo	Aço inoxidável de alta liga
Número do material do eixo	1.4401
Peso do produto	5600 g
Certificação	CRN
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme a diretiva para dispositivos pressurizados da UE
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão