

Válvula solenoide MHA4-M1H-3/2G-4

Cód. do item: 525174

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	18 mm
Vazão nominal padrão	400 l/min
Conexão de trabalho pneumática	Placa de montagem
Tensão de alimentação	24 V CC
Pressão operacional	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar
Estrutura	válvula de assento aliviada de pressão
Tipo de retorno	Mola mecânica
Grau de proteção	IP65
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Diâmetro nominal	4 mm
Largura do módulo	24 mm
Observação da largura do módulo	A distância mínima entre as válvulas é de 6 mm
Função do escape	com controle de vazão
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Reversível com restrições
Cobertura	Cobertura negativa
Pressão operacional reversível	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...1 bar -13.05 psi...14.5 psi
Frequência máx. de comutação	120 Hz
Tempo de comutação desligado	5 ms
Tempo de acionamento ligado	10.5 ms
Tempo de ativação	100%
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC; 5,6 W
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Característica	Valor
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura do meio	-5 °C...40 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso do produto	270 g
Conexão elétrica	2 pinos Conector macho
Tipo de fixação	Em régua PR
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Conexão pneumática 2	Placa de conexão
Conexão pneumática 3	Placa de conexão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	HNBR NBR
Material corpo	Zinco fundido, revestido
Material dos parafusos	Aço galvanizado