



# Gerador de vácuo VN-30-H-T6-PQ4-VA5-R02

Cód. do item: 526146

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	3 mm
Largura do módulo	24 mm
Construção do silenciador	Aberto
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	alto nível de vácuo Padrão
Função integrada	Silenciador aberto
Estrutura	Formato em T
Pressão operacional para vazão máx. de sucção	3 bar
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão operacional para vácuo máximo	3.7 bar
Máx. vácuo	93 %
Pressão de operação nominal	6 bar
Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera	186 l/min
Tempo de pressurização com pressão operacional nominal	0.1 s
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlê	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Nível de ruído no caso de pressão de operação nominal	78 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	0.8 Nm
Peso do produto	189 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com acessórios
Conexão pneumática 1	QS-10
Conexão pneumática 3	Silenciador aberto
Conexão do vácuo	G1/4
Material da rosca de conexão	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do bocal fêmea	POM
Material corpo	Reforçado com POM
Material do silenciador	Alumínio em fundição injetada POM Espuma de PU
Material do bico aspersor	Liga de alumínio
Material do conector roscado	Latão Niquelado