


Válvula pneumática VUWS-L25-M32C-E-G14

Cód. do item: 575484

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | 3/2 vias fechada monoestável |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tamanho da válvula | 26.5 mm |
| Vazão nominal padrão | 1000 l/min |
| Conexão de trabalho pneumática | G1/4 |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Estrutura | Válvula de comporta de êmbolo |
| Tipo de retorno | mola pneumática |
| Certificação | c UL us - Recognized (OL) |
| Diâmetro nominal | 6.3 mm |
| Função do escape | com controle de vazão |
| Tipo de vedação | mole |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Acionamento manual auxiliar | nenhum |
| Tipo de comando | Direto |
| Alimentação de ar piloto | externa |
| Sentido da vazão | Reversível |
| Cobertura | cobertura positiva |
| Pressão de controle MPa | 0.25 MPa...1 MPa |
| Pressão do piloto | 2.5 bar...10 bar |
| Tempo de comutação desligado | 25 ms |
| Tempo de acionamento ligado | 10 ms |
| Proteção contra explosão | Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Resistência à vibração | Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Resistência a choques | Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Meio de controle | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 268 g |
| Tipo de fixação | alternativo: Em régua de conexão com orifício de passagem |
| Conexão do orifício de escape | Não retido |
| Conexão mola de ar 10 | M5 |
| Conexão do ar de comando 12 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | HNBR NBR |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada envernizado |
| Material da guia do êmbolo | Liga de alumínio |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |