

# Conexão rápida roscada QB-1/8-5/16-U-M

Cód. do item: 533217

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor  |
|---|--|
| Tamanho   | Padrão   |
| Diâmetro nominal                                    | 0,236 in   |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado               | Revestimento   |
| Formato   | Formato reto   |
| Tamanho do recipiente                               | 10   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Classificação marítima                              | ver certificado  |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Observação sobre o meio de operação/controle        | Funcionamento com lubrificação possível                        |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                               |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura ambiente                                | 0 °C...60 °C   |
| Peso do produto                                     | 417 oz   |
| Tipo de fixação                                     | Sextavado externo SW14<br>Sextavado interno SW5                |
| Conexão pneumática 1                                | Rosca macho R1/8   |
| Conexão pneumática 2                                | para tubo flexível com Ø externo de 5/16"                      |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                     | 32 °F...140 °F   |
| Cor anel de desengate                               | cinza  |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS  |
| Material corpo                                      | PBT  |
| Material de vedação da rosca                        | NBR  |
| Material do anel de desengate                       | POM  |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                    |