

Unidade de manipulação HSP-25-AS

Cód. do item: 533621

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Curso Y	130 mm...170 mm
Curso Z	50 mm...70 mm
Curso de trabalho Z	25 mm
Amortecimento	Amortecedor de impacto em ambas as posições finais Curva característica suave
Posição de instalação	Trilho da guia vertical
Estrutura	Eixo do acionamento Guia em forma de cruz sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Proteção anti-giro/guia	Guia em forma de cruz
Tempo de ciclo mínimo	1 s
Repetibilidade	±0,02 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/control	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de acionamento máx. no eixo de acionamento	5 Nm
Força radial máxima no eixo de acionamento	50 N 120 N
Torque máximo Mx dinâmico	3.2 Nm
Torque máximo Mx estático	15 Nm
Torque máximo My dinâmico	3.2 Nm
Torque máximo My estático	15 Nm
Torque máximo Mz dinâmico	3.2 Nm
Torque máx. Mz estático	15 Nm
Carga útil máxima	1.5 kg
Força teórica a 6 bar	65 N
Peso do produto	6200 g
Fixação da unidade dianteira	Com orifício de passagem

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem com elemento de fixação auxiliar
Material da placa base	Liga de alumínio
Material da guia em forma de cruz	Aço temperado
Material partes laterais	Liga de alumínio