


Válvula de esfera VAPB-1/4-F-40-F03

Cód. do item: 534302

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de esfera de 2 vias
Tipo de acionamento	Mecânico
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de montagem	Rp1/4

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	Sentido da ranhura = sentido de vazão
Diagrama de orifícios de flange	F03
Diâmetro nominal DN	15
Sentido da vazão	Reversível
Pressão nominal válvula PN	40
Torque de ruptura na diferença de pressão nominal da válvula PN	5 Nm
Torque de ruptura na diferença de pressão de 10 bar	3.5 Nm
Conforme a norma	ISO 5211
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gases inertes Água Líquidos neutros
Temperatura do meio	-20 °C...150 °C
Fluxo Kv	5.9 m³/h
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material corpo	Latão níquelado
Número do material do corpo	2.0402 CW617N
Material vedações	HNBR PTFE
Material da esfera	Latão Cromado rígido
Número do material da esfera	2.0401 CW614N
Material eixo	Latão
Número do material do eixo	2.0401 CW614N
Peso do produto	500 g
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão