


Módulo de derivação MS4-FRM-1/4-I

Cód. do item: 536966

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação Com função de retenção
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	1750 l/min
Vazão nominal padrão da saída para cima	500 l/min
Vazão nominal padrão da saída para baixo	500 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	160 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada