


Garra de três pontos HGDT-40-A-G1

Cód. do item: 540866

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso por mordente	6 mm
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Folga máx. da mordança Sz	0.05 mm
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.03 mm
Número de mordanças	3
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	de 3 pontos
Fixação de segurança no fechamento	ao abrir
Estrutura	Plano inclinado sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Pressão operacional de ar de bloqueio	0 bar...0.5 bar
Frequência de trabalho máx. garra	4 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	58 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	160 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Momento de inércia	5.59 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	800 N
Torque máx. em mordanças Mx estático	30 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	20 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	25 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	5 MioCyc

Característica	Valor
Massa máx. por haste da garra externa	70 g
Peso do produto	840 g
Tipo de fixação	alternativo: Com orifício de passagem e pino de ajuste Com rosca fêmea e pino de ajuste
Conexão pneumática do ar de bloqueio	M5
Conexão pneumática	M5
Material da tampa móvel	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Liga de alumínio Revestido com COMPCOTE
Material mordanças	Aço, temperado