

Válvula de abertura e fechamento MS6N-EM1

Cód. do item: 541301

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Estrutura | Válvula deslizante rotativa |
| Tipo de acionamento | Manual |
| Função do escape | Não estrangulável |
| Tipo de comando | Direto |
| Função de válvula | 3/2 biestável |
| Pressão operacional | 0 bar...18 bar |
| Vazão nominal padrão | 3000 l/min...8700 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Certificação | c UL us - Recognized (OL) |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Tipo de fixação | alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Sentido da vazão | Não reversível |
| Conexão pneumática 3 | 1/2 NPT |
| Material vedações | TPE-U(PU) |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |