

# Eixo de fuso ELGA-BS-KF-70- -

Cód. do item: 8024918

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 mm...900 mm
Tamanho	70
Diâmetro do fuso	12 mm
Passo do fuso	10 mm/U
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Eixo linear eletromecânico com fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de fuso	Fuso de esferas recirculantes
Princípio de medição do sistema de medição de curso	Incremental
Aceleração máx.	15 m/s <sup>2</sup>
Máx. rotação	3000 1/min
Velocidade máxima	0.5 m/s
Repetibilidade	±0,02 mm
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torques superficiais 2º grau ly	165000 mm <sup>4</sup>
Torques superficiais 2º grau lz	472000 mm <sup>4</sup>
Torque de marcha lenta em velocidade de processo máxima	0.24 Nm
Torque de marcha lenta em velocidade de deslocamento mínima	0.17 Nm
Força máx. Fy	1500 N
Força máx. Fz	1850 N
Fy mediante vida útil teórica de 100 km (visão puramente orientadora)	5520 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	6808 N
Torque máximo Mx	16 Nm
Torque máximo My	132 Nm
Torque máx. Mz	132 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	59 Nm
My mediante vida útil teórica de 100 km (visão puramente orientadora)	486 Nm

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Mz com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	486 Nm
Força radial máxima no eixo de acionamento	220 N
Força de avanço máx. Fx	650 N
Momento de inércia de torsão It	28300 mm <sup>4</sup>
Momento de inércia JH por metro de curso	0.142 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.0253 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inércia JO	0.038 kgcm <sup>2</sup>
Constante de avanço	10 mm/U
Cargas móveis	804 g
Peso do carro adicional	620 g
Peso básico com curso de 0 mm	2160 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	33 g
Deflexão dinâmica (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, máximo 0,5 mm
Flexão estática (carga em estado parado)	0,1 % do comprimento do eixo
Material do cabeçote traseiro	Liga de alumínio anodizado
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa do acionamento	Liga de alumínio anodizado
Material da guia do carro	Aço
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio anodizado
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço