


Distribuidores NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-2.5R

Cód. do item: 8035779

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101
Estrutura	Distribuidores em Y com cabo em ambos os lados
Tipo de distribuidor	2 em 1
Indicação de estado do sinal	LED amarelo
Identificação do cabo	com suporte de placa
Tipo de fixação	com orifício de passagem para parafuso M2 Com acessórios
Peso do produto	124 g
Conexão elétrica 1, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 1, tipo de construção	redondo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 2, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 soquetes
Conexão elétrica 2, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Diagrama de conexões formato B conforme padrão industrial 11 mm
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Amplitude de tensão de funcionamento CC	20.4 V...27.6 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Comprimento do cabo 1	2.5 m
Comprimento do cabo 2	0.3 m
Propriedade de cabo	Adequado para corrente de energia / adequado para robô
Condições de teste cabo	Resistência à dobra: conforme norma Festo Condições de teste sob consulta Capacidade de torção: > 300.000 ciclos, ±270°/0,1 m Corrente de energia: > 5 milhões de ciclos, raio de curvatura de 28 mm

Característica	Valor
Raio de curvatura 1, instalação móvel dos cabos	39 mm
Raio de curvatura 2, instalação móvel dos cabos	39 mm
Diâmetro do cabo 1	3.8 mm
Diâmetro do cabo 2	3.8 mm
Seção transversal de condutor	0.25 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Observação em relação à temperatura ambiente	-10 - 40 °C com fixação por orifício de passagem
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-20 °C...80 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS Sem halogênios Isento de éster fosfato
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da capa do cabo	Cinza
Material corpo	PA PC TPE-U(PUR)
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	Latão niquelado
Material vedações	NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado Liga de cobre dourado e prateado
Material do casquilho de rosca	Latão niquelado