


Válvula solenoide VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L

Cód. do item: 8040111

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 vias, conexão 4 pressurizada, 2 não pressurizada
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	18 mm
Vazão nominal padrão	370 l/min
Conexão de trabalho pneumática	Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-1 G1/8
Tensão de alimentação	24 V CC
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de retorno	Mola mecânica acionamento elétrico
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Órgão certificador	UL MH19482
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Diâmetro nominal	5 mm
Função do escape	com controle de vazão Via placa reguladora de fluxo por meio da base de montagem individual
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Tipo de comando	Servopilotado
Alimentação de ar piloto	externa
Sentido da vazão	Não reversível
Cobertura	Cobertura negativa
Indicação de estado do sinal	LED
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	3 bar...10 bar
Fluxo da válvula na base de montagem individual	400 l/min
Fluxo da válvula encadeamento pneumático otimizado	430 l/min
Fluxo da válvula com encadeamento pneumático	370 l/min

Característica	Valor
Tempo de acionamento não simétrico desligado	28 ms para lado de comando 12
Tempo de acionamento ligado, não simétrico	12 ms para lado de comando 12 9 ms para lado do controle 14
Tempo de ativação	100%
Pulso de teste positivo máx. com sinal 0	1500 µs
Pulso de teste negativo máx. com sinal 1	800 µs
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 1,6 W
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Grau de poluição	3
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Resistência à vibração	Teste de transporte com grau de severidade 2, segundo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90%
Nível de ruído	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.8 Nm...1.2 Nm
Peso do produto	172 g
Conexão elétrica	4 pinos Conector macho Conforme ISO 15407-2
Tipo de fixação	Na placa de conexão
Conexão do ar de comando 12/14	Placa de conexão tamanho 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão do escape de piloto 82/84	Capturado Medição de frequência alternativo:
Conexão pneumática 1	Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 2	Placa de conexão de 18 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 3	Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 4	Placa de conexão tamanho 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 5	Placa de conexão tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	FPM NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada PA
Material dos parafusos	Aço galvanizado