

Cabo de conexão NEBB-M12W5-P-10-LE4

Cód. do item: 8066684

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Norma correspondente | Cores de fio e números de conexão conforme EN 60947-5-2 EN 61076-2-101 |
| Proteção contra explosão | Observe as considerações na certificação Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Identificação do cabo | com suporte de placa |
| Conexão elétrica 1, função | Lado dos dispositivos de campo |
| Conexão elétrica 1, tipo de construção | redondo |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão | Soquete |
| Conexão elétrica 1, saída do cabo | angular |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão | M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101 |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 5 |
| Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados | 4 |
| Conexão elétrica 1, tipo de fixação | Parafuso de trava com SW13 |
| Conexão elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão | Cabo |
| Conexão elétrica 2, técnica de conexão | Sem conector |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios | 4 |
| Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados | 4 |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 0 V...250 V |
| Intervalo da tensão de serviço CA | 0 V...250 V |
| Intensidade de corrente a 40 °C | 4 A |
| Resistência à tensão de choque | 2.5 kV |
| Comprimento do cabo | 10 m |
| Propriedade de cabo | Para aplicações estáticas |
| Condições de teste cabo | Condições de teste sob consulta |
| Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos | 14 mm |
| Dímetro do cabo | 4.5 mm |
| Estrutura do cabo | 4 x 0,25 mm ² |
| Seção transversal de condutor | 0.25 mm ² |
| Extremidades do fio | Desencapado corte arredondado |

| Característica | Valor |
|---|---|
| Grau de proteção | IP65 IP68 IP69K |
| Observação sobre o grau de proteção | No estado montado |
| Temperatura ambiente | -25 °C...70 °C |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | Conforme diretiva de baixa tensão da UE em conformidade diretiva UE-RoHS |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Categoria para sala limpa | Classe 4, conforme ISO 14644-1 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Grau de poluição | 3 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Material da capa do cabo | PVC |
| Cor da capa do cabo | Cinza |
| Material corpo | TPE-U(PU) |
| Cor corpo | preto |
| Material da trava de parafuso | Latão niquelado |
| Material vedações | NBR |
| Material dos pinos de contato | Liga de cobre dourado |
| Material do isolamento | PVC |