


# Chave de comutação EAPM-E19-25-SLS

Cód. do item: 8067258

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS