


Mini slide DGST-12-10-E1A

Cód. do item: 8078846

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 10 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 12 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | Elemento de fixação |
| Amortecimento | Amortecimento por elastômero, ambos os lados, curso não ajustável |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia com esferas recirculantes |
| Estrutura | Êmbolos gêmeos Elemento de fixação Haste Carro |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Velocidade máxima | 0.5 m/s |
| Repetibilidade | $\leq 0,3$ mm |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.07 J |
| Curso de amortecimento | 1.1 mm |
| Força máx. Fy | 500 N |
| Força máx. Fz | 500 N |
| Torque máximo Mx | 4.2 Nm |
| Torque máximo My | 4.2 Nm |
| Torque máx. Mz | 4.2 Nm |
| Força teórica a 6 bar, retorno | 102 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 136 N |

| Característica | Valor |
|------------------------------|----------------------------------|
| Cargas móveis | 195 g |
| Peso do produto | 391 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática | M5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material vedações | HNBR |
| Material da guia | POM TPE-E Aço de alta liga |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |