


# Atuador semi-rotativo DAPS-0030-090-R-F03-CR

Cód. do item: 552870

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do atuador elétrico	0030
Diagrama de orifícios de flange	F03
Ângulo de rotação	90 deg
Profundidade da conexão do eixo	10.2 mm
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Cinemática do elemento de fixação
Detecção de posição	sem
Direção de fechamento	Fechando à direita
Nível de integridade de segurança (SIL)	Até SIL 2 High Demand mode até SIL 2 Low Demand mode
Pressão operacional	0.25 MPa...0.84 MPa 2.5 bar...8.4 bar
Pressão de operação nominal	0.56 MPa 5.6 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Órgão certificador	TÜV Nord 212170801
Categoria ATEX gás	II 2G
Categoria ATEX Poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a ignição para gás	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambiente Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação	30 Nm
Torque na pressão de serviço nominal e 50° de ângulo de rotação	15 Nm
Torque na pressão de serviço nominal e 90° de ângulo de rotação	22.5 Nm
Consumo de ar a 6 bar por ciclo 0°, ângulo de rotação nominal de 0°	1.04 l
Peso do produto	1200 g
Conexão do eixo	T9
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de alta liga
Número de material da tampa	1.4408
Material vedações	FPM NBR PUR
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Número do material do corpo	1.4408
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material eixo	Aço inoxidável de alta liga
Número do material do eixo	1.4301