


Mini slide DGST-16-10-PA

Cód. do item: 8085130

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 10 mm |
| Área/comprimento da posição final ajustável dianteira | 10.3 mm |
| Área/comprimento da posição final ajustável da parte traseira | 10.3 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 16 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | Elemento de fixação |
| Amortecimento | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia com esferas recirculantes |
| Estrutura | Êmbolos gêmeos Elemento de fixação Haste Carro |
| Detecção de posição | para o sensor de proximidade |
| Pressão operacional | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Velocidade máxima | 0.8 m/s |
| Repetibilidade | $\leq 0,3$ mm |
| Funcionamento | de dupla ação |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Força de impacto nas posições finais | 0.25 J |
| Curso de amortecimento | 1 mm |
| Força máx. Fy | 820 N |
| Força máx. Fz | 820 N |
| Torque máximo Mx | 11.3 Nm |
| Torque máximo My | 7 Nm |
| Torque máximo Mz | 7 Nm |

| Característica | Valor |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Força teórica a 6 bar, retorno | 207 N |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 241 N |
| Cargas móveis | 276 g |
| Peso do produto | 536 g |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão pneumática | M5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa | Liga de alumínio |
| Material vedações | HNBR |
| Material da guia | POM TPE-E Aço de alta liga |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste | Aço inoxidável de alta liga |