

Módulo eletrônico VMPA1-FB-EMG-8-S

Cód. do item: 8108543

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Subtensão das válvulas
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Número máximo de bobinas de válvula	7
Parametrização	Failsafe por canal Forcing mode por canal Idle Mode por canal Monitoramento
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Faixa de tensão de operação CC eletrônica/sensores	18 V...30 V
Faixa de tensão operacional CC da fixação de carga	18 V...30 V
Consumo intrínseco de corrente mediante tensão de carga	6.5 mA
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional	17 mA
Quantidade máxima de saídas	7
Quantidade máxima de entradas	1
Corrente nominal por bobina eletromagnética	58 mA a 24 ms
Corrente nominal na redução de corrente	25 mA após 24 ms
Isolamento elétrico do canal - Bus interno	sim
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	20 g
Acionamento elétrico	Fieldbus
Material corpo	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS