

Garras angulares DHWC-6-A

Cód. do item: 8125286

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Ângulo de abertura máx.	30 deg
Repetibilidade garra	0.1 mm
Número de mordanças	2
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Ângulo
Fixação de segurança no fechamento	sem
Estrutura	Sentido de conexão lateral sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Frequência de trabalho máx. garra	3 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	4 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	7 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), abertura	7.3 Ncm
Torque de fixação no fechamento a 6 bar	5.4 Ncm
Momento de inércia	0.009 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	18 N
Torque máx. em mordanças Mx estático	0.3 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	0.3 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	0.3 Nm

Característica	Valor
Peso do produto	22 g
Tipo de fixação	alternativo: Fixação direta por orifício de passagem Montagem direta por roscas
Conexão pneumática	M3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	Liga de alumínio forjado anodizado
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material mordças	Aço de alta liga