


Garras paralelas HGPT-25-A-B-F

Cód. do item: 560207

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Curso por mordente	3 mm
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Folga máx. da mordança Sz	0.02 mm
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.04 mm
Número de mordanças	2
Tipo de acionamento	Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Paralelo
Fixação de segurança no fechamento	sem
Estrutura	Plano inclinado sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Abrir a força total de fixação a 6 bar	476 N
Força de fixação no fechamento a 6 bar por castanha	442 N
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressão operacional de ar de bloqueio	0 bar...0.5 bar
Frequência de trabalho máx. garra	3 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	25 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	32 ms
Massa máx. por haste da garra externa	110 g
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Abrir força de pega por mordança a 6 bar	238 N

Característica	Valor
Força de fechamento por mordança a 6 bar	221 N
Momento de inércia	0.983 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	1200 N
Torque máx. em mordanças Mx estático	50 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	45 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	35 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	5 MioCyc
Peso do produto	266 g
Tipo de fixação	alternativo: com rosca fêmea e bucha de centragem com orifício de passagem e bucha de centragem Com orifício de passagem e pino de ajuste Com rosca fêmea e pino de ajuste
Conexão pneumática do ar de bloqueio	M5
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Alumínio anodizado
Material mordanças	Aço, temperado