

Cobertura de proteção VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Cód. do item: 560428

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	100 g
Conexão elétrica	Pode ser montado
Diâmetro permitido do cabo	5 mm...13 mm
Seção transversal	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Grau de proteção	IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão