


# Miniguias EGSL-BS-45-200-3P

Cód. do item: 562226

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	200 mm
Tamanho	45
Paralelismo de funcionamento na direção z	0.08 mm
Paralelismo	0.1 mm
Folga de reversão	50 µm
Diâmetro do fuso	10 mm
Passo do fuso	3 mm/U
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com rolamento de esferas
Estrutura	Miniguia elétrico Guia com fuso de esferas
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de fuso	Fuso de esferas
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Aceleração máx.	25 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	0.3 m/s
Repetibilidade	±0,015 mm
Tempo de ativação	100%
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Nível de ruído	60 dB(A)
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Força de avanço permanente	100 N
Torque de acionamento máx.	0.45 Nm
Força máx. Fy	291 N
Força máx. Fz	291 N
Torque máximo Mx	14.3 Nm
Torque máximo My	12.3 Nm
Torque máx. Mz	12.3 Nm

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Força radial máxima no eixo de acionamento	120 N
Força de avanço máx. Fx	150 N
Torque sem carga	0.09 Nm
Valor de referência de carga útil, horizontal	6 kg
Valor de referência da carga útil, vertical	6 kg
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.0023 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inércia JO	0.0514 kgcm <sup>2</sup>
Constante de avanço	3 mm/U
Intervalo de manutenção	Lubrificação permanente
Cargas móveis	910 g
Peso do produto	2160 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea Com bucha de centragem Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido Pintado
Material do trilho da guia	Aço para rolamentos
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio Anodizado
Material da porca do fuso	Aço para rolamentos
Material do fuso	Aço para rolamentos