


Garra radial HGRT-50-A

Cód. do item: 563914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Ângulo de abertura máx.	180 deg
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.02 mm
Número de mordanças	2
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Radial
Estrutura	sequência de movimento guiada pela força
Deteção de posição	para o sensor de proximidade para sensores indutivos
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Frequência de trabalho máx. garra	2 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	350 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	403 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), abertura	8424 Ncm
Torque de fixação no fechamento a 6 bar	7754 Ncm
Momento de inércia	43.39 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	1200 N
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	35 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	10 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	10 MioCyc
Peso do produto	3100 g
Tipo de fixação	com rosca fêmea e bucha de centragem

Característica	Valor
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio forjado, anodizado liso
Material mordaças	Aço, temperado